

Garant**Lames de perçage, Ø: 1,0mm****Données de commande**

N° commande	237621 1,0
GTIN	4045197681447
Classe d'article	29W

Description**Utilisation:**

Pour têtes de micro-alésage. **Queue de 4 mm de Ø** pour montage direct dans les têtes 237490 et 237493.

Description technique

Longueur L	4 mm
Ø queue	4 mm
Ø plage de broche	1 - 2,3 mm
Ø	1 mm
Type de produit	Broche

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	240 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	240 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P

Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	80 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	70 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	150 m/min	K
CuZn	adaptée	290 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	adaptée	100 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		