

Garant
Tête à deux tranchants HW, Type d'attache: HW32

Données de commande

N° commande	237610 HW32
GTIN	4045197676726
Classe d'article	20N

Description
Exécution:

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.

Raccordement avec interface HW.

Tranchants réglables individuellement.

Avec axe synchrone sur demande.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.

Arrosage interne: oui

Plaquette adaptée: CC..09T3..

Long. utile L₁: 66 mm

Ø plage de broche: 39,5 - 50,5 mm

Vis pour plaquette: 219805

Description technique

Plaquette adaptée	CC..09T3..
Vis pour plaquette	219805
Long. utile L ₁	66 mm
Ø plage de broche	39,5 - 50,5 mm
Type d'attache	HW32
Arrosage interne	oui

Type de produit

Tête à deux tranchants