

**Garant**
**Tête à deux tranchants HW, Type d'attache: HW40**

**Données de commande**

N° commande	237610 HW40
GTIN	4045197676733
Classe d'article	20N

**Description**
**Exécution:**

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.

Raccordement avec interface HW.

Tranchants réglables individuellement.

Avec axe synchrone sur demande.

**Utilisation:**

Pour l'alésage de trous existants.

Arrosage interne: oui

Plaquette adaptée: CC..09T3..

Long. utile L<sub>1</sub>: 75 mm

Ø plage de broche: 49,5 - 66,5 mm

Vis pour plaquette: 219805

**Description technique**

Vis pour plaquette	219805
Long. utile L <sub>1</sub>	75 mm
Plaquette adaptée	CC..09T3..
Ø plage de broche	49,5 - 66,5 mm
Type d'attache	HW40
Arrosage interne	oui

Type de produit

Tête à deux tranchants