



## DCMT 070204 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



### Données de commande

N° commande	260502 HBX130
GTIN	4045197669988
Classe d'article	22D

### Description

DCMT 070204 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130  
 Brise-copeaux: MM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
 Avance f: 0,06 - 0,36 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	MM
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Avance f	0,06 - 0,36 mm/tr
Nuance	HBX130

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à vis
Série	Barre d'alésage
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre