

**Garant****Tête à deux tranchants HW, Type d'attache: HW50****Données de commande**

N° commande	237610 HW50
GTIN	4045197676740
Classe d'article	20N

**Description****Exécution:**

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.

Raccordement avec interface HW.

Tranchants réglables individuellement.

Avec axe synchrone sur demande.

**Utilisation:**

Pour l'alésage de trous existants.

Arrosage interne: oui

Plaquette adaptée: CC..1204..

Long. utile L<sub>1</sub>: 90 mm

Ø plage de broche: 65,5 - 87,5 mm

Vis pour plaquette: 219864

**Description technique**

Plaquette adaptée	CC..1204..
Vis pour plaquette	219864
Long. utile L <sub>1</sub>	90 mm
Ø plage de broche	65,5 - 87,5 mm
Type d'attache	HW50
Arrosage interne	oui

Type de produit

Tête à deux tranchants