

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 25/10mm****Données de commande**

N° commande	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	10 mm
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	RC.X 1003
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 2525M10
Longueur de tête L ₁	21 mm
Sous-plaquette	269005 11
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Sous-plaquette Type 11	269005 11
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500