

**HOLEX®**
**DCMT 11T302 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020**

**Données de commande**

N° commande	260504 HBX020
GTIN	4045197670007
Classe d'article	22D

**Description**

DCMT 11T302 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Avance  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 300 m/min

**Description technique**

Avance $f$	0,06 - 0,36 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 300 m/min
Nuance	HBX020

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à vis
Série	Barre d'alésage
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre