

**Appareil de localisation, Type: GMS120-27****Données de commande**

N° commande	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Classe d'article	46T

**Description****Exécution:**

Localisation fiable d'objets très profonds, jusqu'à 120 mm. Trois modes de détection (construction à sec, métal, mode pour câbles conducteurs de tension) pour diverses applications. Détection plus fiable d'objets grâce au signal visuel et sonore. Affichage précis du centre de l'objet. Repérage aisé du centre de l'objet recherché grâce à l'ouverture de marquage. Grand affichage rétroéclairé. Surface Softgrip pour une meilleure préhension.

**Fonctionnement:**

IP54 : Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Utilisation:**

Matériaux détectables: métaux ferreux, métaux non ferreux, ossatures en bois, câbles conducteurs de tension.

**Livraison:**

Pile 081551 réf. LR6, étui de protection.

**Description technique**

Profondeur de détection acier	100 mm
-------------------------------	--------

Profondeur de détection cuivre	120 mm
Profondeur de détection bois	30 mm
Indice de protection IP	IP 54
Poids	270 g
Plage de mesure	120 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Largeur	113 mm
Hauteur	78 mm
Longueur	208 mm
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR6
Profondeur de détection câbles électriques	50 mm
Type de produit	Appareil de localisation