

Douche oculaire pour montage mural/sur table, Type: 713



Données de commande

N° commande	984151 713
GTIN	4251138218058
Classe d'article	97S

Description

Exécution:

Douches oculaires pour l'intérieur avec pommeaux de douche hautes performances pour un jet d'eau limité et régulier. Avec régulateur de débit automatique intégré pour une hauteur de jet correcte indépendamment de la pression de l'eau, ainsi qu'un clapet anti-retour intégré pour la protection du réseau d'eau potable. Les manchons en caoutchouc autour du pommeau de douche protègent la victime contre les blessures dues aux chocs. Les couvercles anti-poussière s'ouvrent automatiquement sous la pression de l'eau lorsque la douche oculaire est actionnée. De grands trous dans les pommeaux de douche empêchent l'eau de stagner et donc l'entartrage. avec un pommeau de douche, incliné à 45°

Norme:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Description technique

Pression d'écoulement	2,5 - 5 bar
Débit	7 l/min
Pression d'écoulement	36,26 - 72,52 psi
Situation de montage	montage mural

Situation de montage	montage sur table
Raccord fileté BSP	1/2 filet. int. pouce
Profondeur	65 mm
Longueur tuyau	1500 mm
Hauteur	270 mm
Fonction	Douches oculaires
Fonction	Douche pour les mains
Largeur	65 mm
Poids	0,85 kg
Type de produit	Douches oculaires