



## Caméra d'inspection sans fil, Référence fabricant: GIC12V



### Données de commande

N° commande	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

- **Ecran LCD couleur 127 mm / 5 pouces.**
- **Rotation automatique de l'image (fonction "Up is Up"™).**
- **Transmission d'images et de vidéos directement via câble MicroUSB ou carte MicroSD.**

Caméras d'inspection compactes sans fil pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d'accès.

#### Fonctionnement:

IP54 : Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec 1 x batterie Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur, carte MicroSD de 32 Go, câble de caméra 492716 réf. 1,5, câble micro-USB, crochet, aimant, miroir, L-BOXX.

### Description technique

Poids	0,7 kg
Résolution de l'écran	1280 x 720 px

Ø tête caméra	8,3 mm
Taille de l'affichage	5 pouce
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Indice de protection IP	IP 54
Longueur câble de caméra	1500 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Endoscopes