

Douches de secours, Type: 837



Données de commande

N° commande	984161 837
GTIN	4251138218218
Classe d'article	97S

Description

Exécution:

Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire et bac de récupération, pour montage au sol. Des douches d'urgence autoportantes sont utilisées lorsqu'un montage mural de la douche n'est pas possible ou lorsqu'un point de contact central pour les premiers secours doit être créé. Avec pommeau de douche hautes performances pour un jet d'eau limité, régulier et doux. Débits sélectionnables de 50 à 110 litres par minute. Auto-vidangeable, largement sans entartrage et sans entretien, ainsi que très robuste et résistante à la corrosion. Revêtement par poudre polyester résistant aux produits chimiques pour une utilisation dans des environnements agressifs.

Norme:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Description technique

Pression d'écoulement	1,5 - 3 bar
Pression d'écoulement	2,5 - 5 bar
Débit douche de secours	50 l/min

Raccord fileté BSP	1,1/4 pouce
Applications	Intérieur
Débit douche oculaire/ faciale	14 l/min
Profondeur	630 mm
Pression d'écoulement	21,76 - 43,51 psi
Pression d'écoulement	36,26 - 72,52 psi
Hauteur	2330 mm
Situation de montage	montage au sol
Largeur	425 mm
Poids	15,4 kg
Type de produit	Douches de secours