

Douche oculaire avec bac de récupération, Type: 300



Données de commande

N° commande	984152 300
GTIN	4251138218171
Classe d'article	97S

Description

Exécution:

Douches oculaires pour l'intérieur avec pommeaux de douche hautes performances pour un jet d'eau limité et régulier. Avec régulateur de débit automatique intégré pour une hauteur de jet correcte indépendamment de la pression de l'eau, ainsi qu'un clapet anti-retour intégré pour la protection du réseau d'eau potable. Les manchons en caoutchouc autour du pommeau de douche protègent la victime contre les blessures dues aux chocs. Les couvercles anti-poussière s'ouvrent automatiquement sous la pression de l'eau lorsque la douche oculaire est actionnée. De grands trous dans les pommeaux de douche empêchent l'eau de stagner et donc l'entartrage. Avec 2 pommeaux de douche, bac de récupération et levier PUSH photoluminescent.

Norme:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Description technique

Débit	14 l/min
Pression d'écoulement	36,26 - 72,52 psi
Situation de montage	montage mural
Pression d'écoulement	2,5 - 5 bar
Largeur	400 mm
Poids	3 kg

Fiche technique

Profondeur	415 mm
Fonction	Douches oculaires
Hauteur	235 mm
Raccord fileté BSP	3/4 filet. int. pouce
Type de produit	Douches oculaires