



Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable, Type: 10-54E



Données de commande

N° commande	814921 10-54E
GTIN	4039976085830
Classe d'article	86A

Description

Exécution:

Corps en aluminium anodisé, cône d'ébavurage en acier spécial trempé. Avec 6 pans mâle des deux côtés – permet un ébavurage à la machine (jusqu'à 300 tr/min).

Utilisation:

Ebavurage intérieur et extérieur professionnel de tuyaux en acier inoxydable, acier, cuivre, plastique et aluminium. **Idéal pour les tuyaux en acier inoxydable.**

Description technique

Ebavurage à la machine possible	oui
Pour Ø tube	10 - 54 mm
Matériau boîtier	Aluminium anodisé
Type de produit	Ebavureurs