

REMS

Etau à chaîne Aquila WB, Serrage pour tubes jusqu'à: 6pouce



Données de commande

N° commande	868651 6
GTIN	4039976127622
Classe d'article	84B

Description

Exécution:

Etau à chaîne robuste pour fixation sur un établi. Pour le serrage aisé et sûr de tubes grâce aux mors de serrage en V avec denture spéciale et chaîne de serrage robuste avec fermeture rapide.

- **Construction en fonte robuste et résistante à la torsion de la plaque de base avec étau à chaîne intégré, appui de tube, dispositif de cintrage.**
- **Mors de serrage double à denture spéciale, trempé, aisément interchangeable, en forme de prisme, pour un serrage des tubes en toute sécurité.**
- **Chaîne de serrage avec maillons robustes, facile à tendre grâce à la fermeture rapide et à la vis à filetage trapézoïdal.**
- **Pour fixation sur un établi – attention à la capacité de charge de l'établi.**

Utilisation:

Serrage sûr de tubes de 1/8 pouce – 6 pouces (10– 165 mm) et de matériaux pleins.

Remarque(s):

Supports à matériaux réglables 919904 et établis à partir de 921001, voir catalogue Equipements d'atelier.

Description technique

Capacité de serrage	10 - 165 mm
Poids	21 kg

Accessoires

Support à matériaux (support à rouleaux) Type 1	919904 1
Etabli, ouverture à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en bambou Long. plan de travail 1500 mm	921001 1500