



## Cintreuse pour tubes "Sinus" avec formes, en coffret de transport, Pour Ø ext. tuyau: 12-22mm



### Données de commande

N° commande	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Classe d'article	84C

### Description

#### Exécution:

Cintreuse à main universelle robuste pour le cintrage à froid de tubes. Formes et patins de guidage en **polyamide renforcé en fibre de verre**, à la fois pour une grande résistance et un poids réduit. Les formes pour les différents Ø de tubes sont interchangeables. La cintreuse pour tubes peut être utilisée de manière fixe dans l'étau ou de manière portable à la main.

#### Utilisation:

Pour le cintrage de tubes en cuivre doux et dur ou isolés thermiquement, en acier, en aluminium et en inox présentant un diamètre extérieur compris entre 10 – 22 mm (tubes en inox: 12–18 mm). Angle de cintrage max. 180°. (Épaisseur max. des tubes 1,5 mm, 3 mm pour le cuivre doux, 1,5 mm pour l'inox).

#### Contenu:

Cintreuses pour tubes: 1 pièce  
1 forme de chaque pour Ø ext. tube: 12; 15; 18; 22 mm  
1 patin de guidage de chaque pour Ø ext. tube: 12; 15; 18; 22 mm

#### Livraison:

Comprenant un mécanisme de cintrage en acier trempé, un axe décrochable, 4 formes, 4 patins de guidage et un spray de cintrage spécial, dans un coffret de transport en tôle d'acier.

### Description technique

Pour Ø ext. tuyau	12; 15; 18; 22 mm
Nombre de patins de guidage	4
Nombre de cintreuses pour tubes	1
Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Nombre de formes	4
Emballage	Coffret en acier
Angle de cintrage max.	180 degré
Matériau forme	Polyamide renforcé de fibres de verre
Matériau patin de guidage	Polyamide renforcé de fibres de verre
Type de produit	Cintreuses

## Accessoires

Patin de guidage Pour Ø ext. tuyau 15 mm	822120 15
Forme Pour Ø ext. tuyau 18 mm	822110 18
Patin de guidage Pour Ø ext. tuyau 18 mm	822120 18
Forme Pour Ø ext. tuyau 22 mm	822110 22