



Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: 71040761



Données de commande

N° commande	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.

- **Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.**
- **Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.**
- **Avec mandrin entièrement métallique QuickIN (120 Nm), mors de serrage en carbure rapporté et forces de serrage élevées.**
- **Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Avec 1× mandrin QuickIN (120 Nm), 1× clip ceinture, 1× L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Type de moteur	Sans charbons
Emballage	Valise (L-Boxx)
Utilisation type	Heavy Duty
Référence fabricant	ASB 18 Q AS Select
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Poids	1,5 kg
Couple max. dur	60 Nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	50 mm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	<2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Tension de la batterie	18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Nombre de batteries incluses	0
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	130 m/s ²
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2000 min ⁻¹
Couple max. doux	38 Nm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Batterie Li-IonHighPower Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18

