



Perceuse-visseuse sans fil sans batterie ni chargeur, Type: 71161561



Données de commande

N° commande	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d'élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN MAX.

Performances sans compromis pour le perçage et le taraudage jusqu'à 13 mm.

- Mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses. Avec vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal pour tout perçage de 1,5 à 80 mm.
- Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balais, avec une efficacité jusqu'à 30% supérieure, permet une plus longue durée de vie.

- **Travail sûr et contrôlé grâce à la fonction Kickback Control, à la protection anti-redémarrage, à la protection contre les surcharges et à la poignée supplémentaire extensible.**
- **La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats parfaits.**
- **Pavé de commande intuitif avec LED à intensité variable pour un éclairage parfait de la zone de travail en fonction du matériau.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Mandrin QuickIN, clip ceinture, poignée; porte-embouts, L-BOXX

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Utilisation type	Heavy Duty
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	850 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	60 mm
Référence fabricant	ASCM 18-4 QM AS Select
Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Couple max. dur	90 Nm
Vitesse de rotation max. 4 ^{ème} vitesse	4000 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Couple max. doux	45 Nm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	430 min ⁻¹
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Poids	1,3 kg
Vitesse de rotation max. 3 ^{ème} vitesse	2000 min ⁻¹
Type de produit	Perceuses-visseuses

Fiche technique

USP1	4 vitesses. 18V
USP2	convient pour le bois et l'acier, plage de serrage du mandrin rapide 1,5-13, sans batterie

Accessoires

Kit de base batterie Type 92604324	073832 92604324
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18