



## Perceuse-visseuse sans fil, Type: 71161561H1



### Données de commande

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| N° commande      | 070205 71161561H1 |
| GTIN             |                   |
| Classe d'article | 03F               |

### Description

#### Exécution:

#### Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d'élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

#### Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN MAX.

Performances sans compromis pour le perçage et le taraudage jusqu'à 13 mm.

- Mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses. Avec vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal pour tout perçage de 1,5 à 80 mm.
- Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balais, avec une efficacité jusqu'à 30% supérieure, permet une plus longue durée de vie.
- Travail sûr et contrôlé grâce à la fonction Kickback Control, à la protection anti-redémarrage, à la protection contre les surcharges et à la poignée supplémentaire extensible.
- La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats parfaits.

- **Pavé de commande intuitif avec LED à intensité variable pour un éclairage parfait de la zone de travail en fonction du matériau.**

**Livraison:**

Avec batterie et chargeur. Mandrin QuickIN, clip ceinture, poignée; porte-embouts, L-BOXX

## Description technique

|   |   |
|---|---|
| Référence fabricant                                     | ASCM 18-4 QM AS   |
| Vitesse de rotation max. 3ème vitesse                   | 2000 min <sup>-1</sup>  |
| Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse       | 430 min <sup>-1</sup>   |
| Poids   | 1,8 kg  |
| Capacité de la batterie                                 | 4 Ah  |
| Emballage   | Valise (L-Boxx)   |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V  |
| Type de batterie  | Lithium-ion   |
| Couple max. doux  | 45 Nm   |
| Utilisation type  | Heavy Duty  |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide               | 1,5 - 13 mm   |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois                  | 60 mm   |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier                  | 13 mm   |
| Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse       | 850 min <sup>-1</sup>   |
| Vibrations maximales suivant EN                         | <2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Alimentation électrique                                 | Fonctionnement sur batterie   |
| Vitesse de rotation max. 4ème vitesse                   | 4000 min <sup>-1</sup>  |
| Tension de la batterie                                  | 18 V  |
| Couple max. dur   | 90 Nm   |
| Type de produit   | Perceuse-visseuse   |
| USP1  | 18 V, 2 vitesses  |
| USP2  | Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport |

