



Perceuse-visseuse sans fil, Type: 711SET



Données de commande

N° commande

070205 711SET

GTIN

Classe d'article

03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d'élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN MAX.

Performances sans compromis pour le perçage et le taraudage jusqu'à 13 mm.

- Mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses. Avec vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal pour tout perçage de 1,5 à 80 mm.
- Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balais, avec une efficacité jusqu'à 30% supérieure, permet une plus longue durée de vie.

- **Travail sûr et contrôlé grâce à la fonction Kickback Control, à la protection anti-redémarrage, à la protection contre les surcharges et à la poignée supplémentaire extensible.**
- **La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats parfaits.**
- **Pavé de commande intuitif avec LED à intensité variable pour un éclairage parfait de la zone de travail en fonction du matériau.**

Livraison:

Avec batterie et chargeur. Mandrin QuickIN, clip ceinture, poignée, porte-embouts, L-BOXX et renvoi d'angle en métal, douille adaptatrice 1/2 pouce, porte-embouts 1/4 pouce, adaptateur de taraudage avec deux pinces de serrage pour Ø queue 4,5 et 6 mm.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Utilisation type	Heavy Duty
Référence fabricant	ASCM 18-4
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse	4000 min ⁻¹
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Valise (L-Boxx)
Couple max. doux	45 Nm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	850 min ⁻¹
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	430 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple max. dur	90 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	60 mm
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse	2000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Type de produit	Perceuse-visseuse

USP1	18 V, 2 vitesses
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport

Accessoires

Perceuse-visseuse sans fil Type 71161561	070200 71161561
Accessoires pour visseuses à main Quick-In Type 711301	070208 711301
Kit de base batterie ProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073863 C18