

**Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil, Type: 71151261****Données de commande**

N° commande	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Classe d'article	03F

**Description****Exécution:**

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec **moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux**. Carter d'engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.

- **Moteur sans balais FEIN PowerDrive offrant une efficacité 30% supérieure et une longue durée de vie.**
- **Fixation sûre de la douille au carré d'entraînement de sortie par force ou complémentarité de forme.**

**Livraison:**

**Sans batterie ni chargeur**, avec L-BOXX. 1× clip ceinture, 1× porte-embouts.

**Remarque(s):**

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

**Description technique**

Vibrations maximales suivant EN	12,9 m/s <sup>2</sup>
Emballage	Valise (L-Boxx)

Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Utilisation type	Heavy Duty
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	18 V
Poids	3,1 kg
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M27
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Référence fabricant	ASCD 18-1000 W34 AS
Dimensions du porte-outils	3/4 pouce
Nombre de coups	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Couple maximal	1050 Nm
Type de produit	Boulonneuses