



Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil, Type: 71151161



Données de commande

N° commande	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec **moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux**. Carter d'engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.

- **Moteur sans balais offrant une efficacité 30% supérieure et une longue durée de vie.**
- **Porte-outils avec six pans creux 1/4 pouce pour embouts et douilles.**
- **Couple 10% supérieur en rotation à gauche pour desserrer les vis extrêmement grippées.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX. 1x clip ceinture, 1x porte-embouts.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Couple maximal	210 Nm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de batterie	Lithium-ion

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Tension de la batterie	18 V
Profil d'entraînement du porte-outils	6 pans
Nombre de batteries incluses	0
Poids	1,2 kg
Utilisation type	Heavy Duty
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M18
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Référence fabricant	ASCD 18-200 W4 AS
Nombre de coups	0 - 3000 min ⁻¹
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Chargeur de batterie Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80