



Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil, Type: 71151061



Données de commande

N° commande	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec **moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux**. Carter d'engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.

- **Le moteur sans balais présente un couple 10% supérieur en rotation à gauche pour desserrer les vis extrêmement grippées.**
- **Protection contre le contact sur la tête de réduction.**
- **Construction compacte.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX. 1× clip ceinture, 1× porte-embouts.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Référence fabricant	ASCD 18-300 W2 AS

Emballage	Valise (L-Boxx)
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	0
Couple maximal	290 Nm
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M18
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Utilisation type	Heavy Duty
Poids	1,2 kg
Nombre de coups	0 - 3400 min ⁻¹
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Chargeur de batterie Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80