



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M18BLDDRC2



Données de commande

N° commande	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion Red M18, chargeur M12-18 FC, clip ceinture, HD-Box (valise).

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 550 min ⁻¹
Type de batterie	Lithium-ion

Tension de la batterie	18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 15 mm
Couple max. dur	60 Nm
Référence fabricant	M18 BLDDRC-202C
Poids	1,5 kg
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Nombre de batteries incluses	2
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	52 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de moteur	Moteur sans charbons
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	2 Ah
Utilisation type	Strong
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1700 min ⁻¹
Type de produit	Perceuses-visseuses

Accessoires

Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC