



JEU de pieds à coulisse numériques TESA-CAL IP67, plage de mesure 150 mm, Nombre de piles à coulisse: 10



Données de commande

N° commande	405522 10
GTIN	4067263132752
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

- **Guidage parfait du coulisseau sur le rail pour un fonctionnement souple et fluide.**
- **Construction robuste pour une longue durée de vie et stabilité des résultats à long terme.**
- **Indice élevé de protection contre la poussière et les liquides.**
- **Lecture aisée avec grand cadran rond à fort contraste.**
- **Longue durée de vie des piles évitant leur remplacement fréquent.**

Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. Jeu composé de 10x 412760 réf.150.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7x1,3
Lecture commutable	mm / pouce
Nombre de piles incluses	1

Lecture	0,01 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture	0,0005 pouce
Norme	ISO 13385
Plage de mesure	0 - 150 mm
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille	oui
Longueur de bec	40 mm
Etalonnage	A1
Autonomie	12000 heures
Arrêt automatique	oui
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Jauge de profondeur disponible	oui
Indice de protection IP	IP 67
Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm
Mise en veille	oui
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 10X200 mm	021010 10X200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 10X200 mm	021000 10X200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032