

Mitutoyo**JEU de pieds à coulisse numériques IP67, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 3****Données de commande**

N° commande	412629 3
GTIN	4067263132837
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Pied à coulisse électronique avec système Absolu et grand affichage bien lisible. Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières. Grâce à sa faible consommation d'énergie, 18000 h d'utilisation continue sur pile (réf. 300: 5000 h). L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.

Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

3x pieds à coulisse 412623 réf. 150 Jeu composé de 3x 412623 réf.150.

Description technique

Norme	ISO 13385
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Etalonnage	A1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7x1,4

Nombre de piles incluses	1
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Jauge de profondeur disponible	oui
Lecture	0,01 mm
Indice de protection IP	IP 67
Arrêt automatique	oui
Longueur de bec	40 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Plage de mesure	0 - 150 mm
Autonomie	15000 h
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021000 3X200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120