

**Mitutoyo****JEU de pieds à coulisse numériques avec système AOS, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 3**

## Données de commande

N° commande	412633 3
GTIN	4067263132868
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.

- **Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.**
- **Faible consommation électrique (20 000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.**

### Livraison:

**3 x pieds à coulisse** 412632 réf. 150. Jeu composé de 3x 412632 réf.150.

### Accessoire(s):

Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.

## Description technique

Etalonnage	A1
Norme	ISO 13385
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Jauge de profondeur disponible	oui
Hauteur des chiffres affichage LCD	9 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm

Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Nombre de piles incluses	1
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Lecture	0,01 mm
Autonomie	20000 h
Longueur de bec	40 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Technique de mesure de l'instrument de mesure	Procédé inductif électromagnétique
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021000 3X200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021010 3X200

## Accessoires

Batteriefachdeckel Type B	412239 B
Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357