

**Mahr****JEU de pieds à coulisse numériques avec grand affichage et jauge de profondeur ronde, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 3****Données de commande**

N° commande	412718 3
GTIN	4067263132882
Classe d'article	43A

**Description****Exécution:**

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées. Avec jauge de profondeur ronde.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. Jeu composé de 3× 412716 réf.150.

**Description technique**

Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Jauge de profondeur	Ø 1,6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Longueur de bec	40 mm
Lecture	0,0005 pouce

Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Nombre de piles incluses	1
Jauge de profondeur disponible	oui
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Lecture	0,01 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Autonomie	env. 3 ans
Etalonnage	A1
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021010 3X200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021000 3X200

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------