

Garant**Jeu de forets à centrer HSS-E 111100, en coffret, TiAlN, Nombre de forets: 10****Données de commande**

N° commande	111060 10
GTIN	4067263118657
Classe d'article	11A

Description**Exécution:**

Composé de forets à centrer DIN 333.

Contenu:

Foret à centrer 111100, 1 de chaque dans les tailles 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Description technique

Nombre de forets	10
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 333
Type	A
Tolérance Ø nominal	k12
Angle de lamage	60 degré
Queue	Queue cylindrique avec h7

Bague de couleur	Sans
Type de produit	Centrage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	40 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	5 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 0,75 mm	111100 0,75
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 1 mm	111100 1
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 1,5 mm	111100 1,5
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 1,6 mm	111100 1,6
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 2 mm	111100 2
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 2,5 mm	111100 2,5

Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 3 mm	111100 3
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 3,15 mm	111100 3,15
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 4 mm	111100 4
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 5 mm	111100 5