

Garant
Tête à deux tranchants HW, Type d'attachement: HW80

Données de commande

N° commande	237610 HW80
GTIN	4045197676764
Classe d'article	20N

Description
Exécution:

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.

Raccordement avec interface HW.

Tranchants réglables individuellement.

Avec axe synchrone sur demande.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.

Arrosage interne: oui

Plaquette adaptée: CC..1204..

Long. utile L₁: 140 mm

Ø plage de broche: 114,5 - 153 mm

Vis pour plaquette: 219864

Description technique

Long. utile L ₁	140 mm
Vis pour plaquette	219864
Plaquette adaptée	CC..1204..
Ø plage de broche	114,5 - 153 mm
Type d'attachement	HW80
Arrosage interne	oui

Type de produit

Tête à deux tranchants