



## Perceuse-visseuse sans fil, Type: 71161461H1



### Données de commande

N° commande	070205 71161461H1
-------------	-------------------

GTIN	
------	--

Classe d'article	03F
------------------	-----

### Description

#### Exécution:

#### Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d'élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses compacte et légère, avec moteur sans balais et interface QuickIN. Idéale pour le perçage universel et le vissage jusqu'à 8 mm.

- Mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses pour des vitesses de coupe optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses jusqu'à 6 mm.
- Moteur sans balais FEIN PowerDrive offrant une efficacité 30% supérieure et une longue durée de vie.
- Réglage mécanique du couple.

- **Protection complète de l'utilisateur grâce à la protection anti-redémarrage, à la protection électronique contre la surcharge et au frein.**

**Livraison:**

Avec batterie et chargeur.

## Description technique

Poids	1,8 kg
Capacité de la batterie	4 Ah
Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse	1400 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	700 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse	2500 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	400 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Utilisation type	Medium
Référence fabricant	ASCM 18 QSW AS
Couple max. dur	40 Nm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Couple max. doux	30 Nm
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18 V, 2 vitesses
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport

