

**Garant****Coffret d'alésage micrométriques Ø 9,75 – 88,1 mm, Type d'attache-  
ment: HSK63****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 237586 HSK63  |
| GTIN             | 4045197608437 |
| Classe d'article | 29W           |

**Description****Exécution:**

Mallette comprenant une tête à aléser 237591, des barres d'alésage et des accessoires. **Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.**

Réglage du Ø avec jeu d'inversion minimum.

**Pour Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Utilisation:**

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type **CC..0602..**

**Livraison:**

1 tête à aléser: 237591 HSK63

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ;

237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;

237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 barre d'alésage de chaque(longueur d'alésage max.): 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ;

237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06

1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

**Pièce(s) de rechange:**

Vis pour plaquette 219830.

**Recommandation(s):**

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

---

**Description technique**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Type d'attachement | HSK63  |
| Arrosage interne   | oui    |
| Type de produit    | Broche |

---

**Accessoires**

|   |               |
|---|---------------|
| Barre d'alésage réglable                                | 237640        |
| Barre d'alésage   | 237636        |
| Barre d'alésage   | 237634        |
| Barre d'alésage   | 237632        |
| Barre d'alésage réglable                                | 237642        |
| CC.T 060204 Nuance CU7010                               | 260052 CU7010 |
| Tête à aléser Ø 9,75 – 88,1 mm Type d'attachement HSK63 | 237591 HSK63  |
| Barre d'alésage   | 237630        |
| Jeu sans fixation Ø 9,75 – 88,1 mm                      | 237599        |