

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/10mm****Données de commande**

N° commande	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Classe d'article	21T

**Description technique**

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	17 mm
Taille plaquette	10 mm
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 2020K10
Plaquette adaptée	RC.X 1003
Sous-plaquette	269005 11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 11	269005 11
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500