



## DCMT 11T304 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



### Données de commande

N° commande	260505 HBX020
GTIN	4045197670045
Classe d'article	22D

### Description

DCMT 11T304 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020  
 Brise-copeaux: PM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
 Avance  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 300 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 300 m/min
Avance $f$	0,06 - 0,36 mm/tr
Nuance	HBX020

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à vis
Série	Barre d'alésage
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre