



Chaussures hautes noires NIKOLA black Mid ESD S2, Pointure EU: 40



Données de commande

N° commande	092739 40
GTIN	4030839376065
Classe d'article	09P

Description

Exécution:

Chaussures hautes de sécurité à lacets pour dames de la gamme ELTEN BUSINESS. La combinaison laçage/fermeture éclair permet un enfilage et un retrait aisés. La forme féminine extra s'adapte aux pieds plus étroits des femmes et améliore ainsi l'ajustement pour un grand confort.

- **Empeigne en cuir vachette robuste.**
- **Doublure intérieure en cuir.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière ESD.**
- **Semelle MONO-PU.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Description technique

Sexe	Dame
------	------

Fiche technique

Couleur	noir
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Série	NIKOLA
Classe de protection	S2
Propriété	résistance au carburant
Matériau coque de protection	Acier
Pointure UE	40
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/092739-40>