


**DNGA 150604, KBN25M, Type: ME**

**Données de commande**

N° commande	255630 ME
GTIN	4960664507276
Classe d'article	25H

**Description**
**Exécution:**

Plaquettes CBN avec revêtement **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN25M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 200 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 200 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Type d'arête de coupe	ME

Nuance	KBN25M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	DNGA 150604
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN25M
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	moyennement adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		