

**Garant****Jeu de forets étagés HSS, TiAlN, Ø dents DC: 4-30mm****Données de commande**

N° commande	118332 4-30
GTIN	4067263124696
Classe d'article	11C

**Description****Exécution:**

Jeu de 3 forets étagés et 1 pâte à tarauder 118160 en coffret.

**Utilisation:**

Perçage et ébavurage de trous cylindriques dans des matériaux de 4 à 6 mm d'épaisseur.

**Contenu:**

Pâte à tarauder: 118160

1 foret étagé de chaque: 118324 réf. 4 – 12; 12 – 20; 20 – 30

**Description technique**

Etages de perçage au pas de	1 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans

Type de produit

Forets étagés

---

**Accessoires**

Foret étagé HSS Ø de coupe 12-20 mm

118324 12-20

Foret étagé HSS Ø de coupe 20-30 mm

118324 20-30

Foret étagé HSS Ø de coupe 4-12 mm

118324 4-12