



Chaussures hautes de soudeur noir/orange Chaussures hautes de soudeur FW07 Compositelite, S3L, Pointure EU: 41



Données de commande

N° commande	092432 41
GTIN	5036108183975
Classe d'article	04J

Description

Exécution:

Chaussures hautes de soudeur FW07, avec embout de protection en cuir pour une protection contre les projections d'étincelles.

- **Coutures ignifuges.**
- **Semelle intermédiaire et embout de protection sans métal.**
- **Semelle en PU/caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C.**
- **Tige rembourrée et semelle intérieure absorbant l'énergie pour plus de confort.**

Norme:

EN ISO 20345 2011 S3L HRO SR

Description technique

Couleur	noir/orange
Résistance à la pénétration	Tissu
Matériau coque de protection	Composite
Classe de protection	S3L

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Sexe	Homme
Pointure UE	41
Série	Compositelite
Type de produit	Bottes de sécurité