

 PORTWEST**Bottines de soudeur noir/orange Bottines de soudeur FW07 Compositelite, S338****Données de commande**

N° commande	092432 38
GTIN	5036108183944
Classe d'article	04J

**Description****Exécution:**

**Bottines de soudeur FW07**, avec embout de protection en cuir pour une protection contre les projections d'étincelles.

- **Coutures ignifuges.**
- **Semelle intermédiaire et embout de protection sans métal.**
- **Semelle en PU/caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C.**
- **Tige rembourrée et semelle intérieure absorbant l'énergie pour plus de confort.**

**Norme:**

EN ISO 20345 2011 S3 HRO

**Description technique**

Résistance à la pénétration	Tissu
Classe de protection	S3
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Sexe	Homme

Pointure UE	38
Matériau coque de protection	Composite
Type de produit	Bottes de sécurité