

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/10mm****Données de commande**

N° commande	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	21 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 2525M10
Taille de queue	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Sous-plaquette	269005 11
Plaquette adaptée	RC.X 1003
Taille plaquette	10 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2

269013 2

Sous-plaquette Type 11

269005 11

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 2

269028 2

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500