

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	27 mm
Sous-plaquette	269005 9
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Taille de queue	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Code ISO porte-outils	SSSCR/L 2020K12
Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 9	269005 9
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500