



## Micromètre d'intérieur rapide num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 6-8mm



### Données de commande

N° commande	428761 6-8
GTIN	2050002078079
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

#### Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

#### Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

### Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
-------------------------	--------------------------

## Fiche technique

Plage de mesure	6 - 8 mm
Dim. a	1,9 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Profondeur de mesure avec rallonge	121 mm
Nombre de piles incluses	1
Erreur admissible	0,004 mm
Profondeur de mesure standard	58 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

### Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

### Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/63	428510 1/63
Câble de connexion Duplex Type USB2	498951 USB2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6

## Fiche technique

Câble de connexion Duplex Type R2	498951 R2
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032