



Micromètre d'intérieur rapide num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 20-25mm



Données de commande

N° commande	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

Description technique

Erreur admissible	0,004 mm
-------------------	----------

Fiche technique

Plage de mesure	20 - 25 mm
Nombre de piles incluses	1
Dim. a	0,5 mm
Lecture	0,001 mm
Profondeur de mesure standard	66 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Profondeur de mesure avec rallonge	216 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20

Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	428510 4/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 21 mm	484030 21
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 23 mm	484030 23