



## Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 6-10mm



### Données de commande

N° commande	428771 6-10
GTIN	2050002078130
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

#### Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

### Description technique

Ø bague de contrôle	8 mm
Lecture	0,001 mm

## Fiche technique

Erreur admissible	0,004 mm
Nombre de têtes de mesure	2
Nombre de piles incluses	1
Plage de mesure	6 - 10 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

### Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

### Accessoires

Câble de connexion Duplex Type USB2	498951 USB2
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Câble de connexion Duplex Type R2	498951 R2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/63	428510 1/63
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7