



Micromètre d'intérieur rapide num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 50-65mm



Données de commande

N° commande	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
------------------------------------	---------------

Fiche technique

Erreur admissible	0,005 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm
Dim. a	0,5 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Lecture	0,001 mm
Nombre de piles incluses	1
Plage de mesure	50 - 65 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100
Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55

Fiche technique

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 61 mm	484030 61
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 63 mm	484030 63
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 52 mm	484030 52
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 62 mm	484030 62
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 56 mm	484030 56
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 54 mm	484030 54
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 53 mm	484030 53
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 64 mm	484030 64
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 51 mm	484030 51
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 57 mm	484030 57
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 59 mm	484030 59
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 58 mm	484030 58