



## Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 10-20mm



### Données de commande

N° commande	428771 10-20
GTIN	2050002078109
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

#### Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

### Description technique

Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,004 mm

## Fiche technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de têtes de mesure	3
Ø bague de contrôle	12,5 / 20 mm
Plage de mesure	10 - 20 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	1
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

### Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/76	428510 2/76
Câble de connexion Duplex Type USB2	498951 USB2
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/100	428510 3/100
Câble de connexion Duplex Type R2	498951 R2
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18

