



Micromètre d'intérieur rapide num. XTL avec Bluetooth®, Plage de mesure: 35-50mm



Données de commande

N° commande	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

Description technique

Erreur admissible	0,004 mm
-------------------	----------

Fiche technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Profondeur de mesure standard	80 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Lecture	0,001 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Nombre de piles incluses	1
Plage de mesure	35 - 50 mm
Dim. a	0,5 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth®
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428761-35-50>