



Micromètre d'intérieur rapide num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 80-100mm



Données de commande

N° commande	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

Description technique

Nombre de piles incluses	1
--------------------------	---

Fiche technique

Profondeur de mesure standard	85 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture	0,001 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Plage de mesure	80 - 100 mm
Dim. a	0,5 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	235 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100

Fiche technique

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 82 mm	484030 82
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 98 mm	484030 98
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 99 mm	484030 99
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 81 mm	484030 81
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 96 mm	484030 96
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 86 mm	484030 86
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 92 mm	484030 92
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 89 mm	484030 89
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 88 mm	484030 88
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 84 mm	484030 84
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 83 mm	484030 83
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 87 mm	484030 87
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 94 mm	484030 94
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 97 mm	484030 97
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 91 mm	484030 91
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 93 mm	484030 93