



Micromètre d'intérieur rapide num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 65-80mm



Données de commande

N° commande	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

Description technique

Nombre de piles incluses	1
--------------------------	---

Fiche technique

Plage de mesure	65 - 80 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Dim. a	0,5 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Lecture	0,001 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Profondeur de mesure standard	80 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100
Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2

Fiche technique

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 72 mm	484030 72
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 71 mm	484030 71
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 68 mm	484030 68
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 79 mm	484030 79
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 73 mm	484030 73
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 69 mm	484030 69
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 66 mm	484030 66
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 78 mm	484030 78
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 67 mm	484030 67
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 76 mm	484030 76
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 77 mm	484030 77
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 74 mm	484030 74