



Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 50-100mm



Données de commande

N° commande	428771 50-100
GTIN	2050002078123
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 preset**
- **Touche marche-arrêt / maintien de valeur.**

Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

Description technique

Ø bague de contrôle	65 / 80 mm
Nombre de têtes de mesure	3

Fiche technique

Plage de mesure	50 - 100 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Erreur admissible	0,005 mm
Nombre de piles incluses	1
Lecture	0,001 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessoires

Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Récepteur / interface clavier USB Type	498965

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm

484030 90