

**ELTEN****Chaussures de soudeur, noires CARL II HI, S3, Pointure EU: 44****Données de commande**

N° commande	092254 44
GTIN	4030839365113
Classe d'article	09P

**Description****Exécution:**

Bottines de soudeur présentant d'excellentes propriétés thermiques. Résistant à la chaleur jusqu'à env. 200 °C, brièvement jusqu'à 300 °C.

- **Empeigne en cuir vachette robuste.**
- **Double cuir.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle intérieure entière Basic grey.**
- **Semelle première en non-tissé doux antistatique.**
- **Semelle extérieure en caoutchouc/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.**
- **Embout de protection PU.**
- **Coutures résistant à la chaleur.**
- **Fermeture rapide pour un gain de confort.**
- **Manchon matelassé de protection contre les étincelles.**

**Norme:**

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Remarque(s):**

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 48.

**Description technique**

Matériau coque de protection	Acier
Sexe	Homme
Résistance à la pénétration	Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Classe de protection	S3
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété	résistance au carburant
Propriété	antidérapance
Type de produit	Bottes de sécurité

## Accessoires

Semelles intérieuresSensiCare Low Pointure UE 44	092835 44
Semelles intérieuresSensiCare Medium Pointure UE 44	092836 44
Semelles intérieuresSensiCare High Pointure UE 44	092837 44